

Модель	ID	Диаметр, мм	Длина, мм		Количество сегментов	Размер сегмента, ДхШхВ, мм	Резьба	Тип бурения	Совместимость
20x370 BT	25104	20	370	320	2	19.77x3.5x9	M22	Мокрое	
20x450 BT	81785	20	450	400	2	19.7x8x3.5	M22	Мокрое	
27x370 BT	13997	27	370	320	3	21.12x3.7x9	M22	Мокрое	
27x450 BT	81788	27	450	400	3	21.1x9x3.7	M22	Мокрое	
32x350 BT	81790	32	350	300	3	24x9x3.7	M22	Мокрое	
32x370 BT	13217	32	370	320	3	25.5x3.7x10	M22	Мокрое	
32x450 BT	13236	32	450	400	3	25.5x3.7x10	M22	Мокрое	
38x370 BT	13220	38	450	320	4	23.89x3.7x10	M22	Мокрое	
38x450 BT	13237	38	350	400	4	23.89x3.7x10	M22	Мокрое	
40x350 BT	81792	40	370	300	4	22.7x9x3.7	M22	Мокрое	
40x370 BT	13221	40	450	320	4	25.31x3.7x10	M22	Мокрое	
40x450 BT	13238	40	150	400	4	25.31x3.7x10	M22	Мокрое	
51x150 BT	81793	51	350	100	5	22x10x4	M22	Мокрое	
51x350 BT	81794	51	370	300	5	22x10x4	M22	Мокрое	
51x370 BT	13222	51	450	320	5	24x4x10	M22	Мокрое	
51x450 BT	13239	51	150	400	5	24x4x10	M22	Мокрое	
56x150 BT	81795	56	350	100	5	24x10x4	M22	Мокрое	
56x350 BT	81796	56	370	300	5	24x10x4	M22	Мокрое	
56x370 BT	13223	56	450	320	5	24x4x10	M22	Мокрое	
56x450 BT	13240	56	150	400	5	24x4x10	M22	Мокрое	
63x150 BT	81797	63	350	100	6	24x10x4	M22	Мокрое	
63x350 BT	81798	63	370	300	6	24x10x4	M22	Мокрое	
63x370 BT	17504	63	450	320	6	24x4x10	M22	Мокрое	
63x450 BT	81799	63	150	400	6	24x10x4	M22	Мокрое	
68x150 BT	81800	68	350	100	6	24x10x4	M22	Мокрое	
68x350 BT	81801	68	370	300	6	24x10x4	M22	Мокрое	
68x370 BT	81802	68	450	320	6	24x10x4	M22	Мокрое	
68x450 BT	81803	68	150	400	6	24x10x4	M22	Мокрое	
72x150 BT	81804	72	350	100	7	24x10x4	M22	Мокрое	
72x350 BT	81805	72	370	300	7	24x10x4	M22	Мокрое	
72x370 BT	81806	72	450	320	7	24x10x4	M22	Мокрое	
72x450 BT	81807	72	150	400	7	24x10x4	M22	Мокрое	
76x150 BT	81808	76	350	100	7	24x10x4	M22	Мокрое	
76x350 BT	81809	76	370	300	7	24x10x4	M22	Мокрое	
76x370 BT	13224	76	450	320	7	24x4x10	M22	Мокрое	
76x450 BT	13241	76	150	400	7	24x4x10	M22	Мокрое	
83x150 BT	26310	83	350	100	8	24x4x10	M22	Мокрое	
83x350 BT	81810	83	370	300	8	24x10x4	M22	Мокрое	
83x370 BT	13225	83	450	320	8	24x4x10	M22	Мокрое	
83x450 BT	13242	83	350	400	8	24x4x10	M22	Мокрое	
89x350 BT	81811	89	370	300	8	24x10x4	M22	Мокрое	
89x370 BT	14819	89	450	320	8	24x4x10	M22	Мокрое	
89x450 BT	81812	89	350	400	8	24x10x4	M22	Мокрое	
102x350 BT	13226	102	450	300	9	24x4.2x10	M22	Мокрое	
102x450 BT	13243	102	350	400	9	24x4.2x10	M22	Мокрое	
108x350 BT	13227	108	450	300	9	24x4.2x10	M22	Мокрое	
108x450 BT	13244	108	350	400	9	24x4.2x10	M22	Мокрое	
112x350 BT	13649	112	450	300	9	24x4.2x10	M22	Мокрое	
112x450 BT	13650	112	350	400	9	24x4.2x10	M22	Мокрое	
120x350 BT	13228	120	450	300	10	24x4.2x10	M22	Мокрое	
120x450 BT	13253	120	350	400	10	24x4.2x10	M22	Мокрое	
132x350 BT	13229	132	450	300	11	24x4.2x10	M22	Мокрое	
132x450 BT	13245	132	370	400	11	24x4.2x10	M22	Мокрое	
142x370 BT	81781	142	450	320	11	24x10x4.2	M22	Мокрое	
142x450 BT	81782	142	350	400	11	24x10x4.2	M22	Мокрое	
152x350 BT	13230	152	450	300	12	24x4.5x10	M22	Мокрое	
152x450 BT	13246	152	350	400	12	24x4.5x10	M22	Мокрое	
162x350 BT	81783	162	450	300	12	24x10x4.5	M22	Мокрое	
162x450 BT	81784	162	350	400	12	24x10x4.5	M22	Мокрое	
168x350 BT	13231	168	450	300	13	24x4.5x10	M22	Мокрое	
168x450 BT	13247	168	350	400	13	24x4.5x10	M22	Мокрое	
180x350 BT	13232	180	450	300	13	24x4.5x10	M22	Мокрое	
180x450 BT	13248	180	350	400	13	24x4.5x10	M22	Мокрое	
200x350 BT	13233	200	420	300	15	24x4.5x10	M22	Мокрое	
200x420 BT	13249	200	450	370	15	24x4.5x10	M22	Мокрое	
200x450 BT	81786	200	350	400	15	24x10x4.5	M22	Мокрое	
254x350 BT	13234	254	420	300	17	24x4.5x10	M22	Мокрое	
254x420 BT	13250	254	450	370	17	24x4.5x10	M22	Мокрое	
254x450 BT	81787	254	350	400	17	24x10x4.5	M22	Мокрое	
300x350 BT	13235	300	420	300	19	24x4.5x10	M22	Мокрое	
300x420 BT	13251	300	450	370	19	24x4.5x10	M22	Мокрое	
300x450 BT	81789	300	450	400	19	24x10x4.5	M22	Мокрое	
38x350 BT	81791	38	350	300	4	22.7x9x3.7	M22	Мокрое	

DD 1409

DD 1713

DD 1713 S

DD 2013

DD 2016

DD 4025

DD 4025 MF

DD 4030

DD 5035

*Данные параметры указаны для бетона. Для других материалов значения могут отличаться.

Кроме того, для диаметров свыше 100 мм рекомендуется использование станины.